

HOLEX

Vaatekaappi, viisto katto-osa, muovijalat ja turvakääntösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 4

Tilaustiedot

Tilausnumero	949633 4
GTIN	4067263642848
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

Malli:

Vaatekaappi, jossa on viisto katto-osa, joka estää tavaroiden jäämisen lojumaan. Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys.

Muovijalat

Turvakääntösalpalukitus, lukitus riippulukkolla (ei sisälly toimitukseen).

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 4547
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Osaston hyötysyvyys	477 mm
Hyllytason leveys	298 mm
Korkeus edessä	1950 mm
Paino	75 kg

Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Korkeus takana	2180 mm
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Osastojen lukumäärä	4
Viisto katto	kyllä
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
riippulukolle	kyllä
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Vaateosastojen lukumäärä	1
Leveys	1200 mm
Jalustan rakenne	Teräsjalat
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	328 mm
Syvyys	500 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1420 mm
Hyllytasohn syvyys	477 mm
Osaston hyötyleveys	240 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi