



## Kaapelikela, teräksinen ydin40N



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081106 40N
GTIN	4007123638857
Tuoteluokka	08B

### Kuvaus

#### Malli:

Kaapelikelat vastaavat DGUV I 203#006 -sädöstä (aikaisemmin BGI 608).  
Tukeva kaapelikela, jossa on teräksinen kelarunko, etu- ja takapuoli suojaeristetty.

#### Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

### Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapelin pituus	40 m
Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin rakenne	3G1,5
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kaapelin materiaali	Neopreeni

Pistorasioiden lukumäärä	4
Nimellisteho avattuna	3500 (16A) W
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
IP-suojaluokka	IP 44
Kotelon materiaali	Teräs
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela