



Kaapelikela, teräksinen ydin50B



Tilaustiedot

Tilausnumero	081106 50B
GTIN	4007123638888
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Kaapelikelat vastaavat DGUV I 203#006 -säädestä (aikaisemmin BGI 608).
Tukeva kaapelikela, jossa on teräksinen kelarunko, etu- ja takapuoli suojaeristetty.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Nimellisteho avattuna	3500 (16A) W
Kaapelin rakenne	3G1,5
IP-suojausluokka	IP 44
Kaapelin materiaali	polyuretaani
Kaapeliluokka	H07BQ-F
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä

iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Pistorasioiden lukumäärä	4
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapelin pituus	50 m
Kotelon materiaali	Teräs
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela