

Garant

Tilaustiedot

Tilausnumero	264838 DM/8
GTIN	4067263707912
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Sopii:

Sisäorsorvauspitimen varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäorsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	27 mm
Kokonaispituus L	32 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SVUCR
Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	49 mm
Asetuskulma	93 astetta
Kääntöterän ruuvi	269028 49
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm

Järjestelmä	DM
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää