

Garant**Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän
koko: DM/9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264838 DM/9
GTIN	4067263707929
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Malli:**

Kierresorvausterille, joiden koko 16.

Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	16
Sarja	Master Mute
Keskisiirto L ₃	23,7 mm
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Kokonaispituus L	27 mm

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	45 mm
Kääntöterän ruuvi	269028 50
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SIR
Järjestelmä	DM
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää