

Garant

Tilaustiedot

Tilausnumero	264838 DM/5
GTIN	4067263707882
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Sopii:

Sisäorsauspitimen varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäorsauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Järjestelmä	DM
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	50 mm
Kääntöterän ruuvi	269028 49
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Kokonaispituus L	27 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCR
Asetuskulma	95 astetta
Keskisiirto L_3	27 mm

Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Sarja	Master Mute
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää