

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän
koko: DM/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Malli:**

Kierresorvausterille, joiden koko 22.

Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	30 mm
Sarja	Master Mute
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Sopiva kääntöterä	22
Keskisiirto L ₃	25,7 mm

Järjestelmä	DM
Kääntöterän ruuvi	269028 51
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	47 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SIR
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää