

Garant

Tilaustiedot

Tilausnumero	264838 DM/3
GTIN	4067263707868
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Keskisiirto L ₃	27 mm
Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
Asetuskulma	91 astetta
Aluslevy	269005 15
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 19
Kiinnitysvipu	259015 20
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm

Kokonaispituus L	26 mm
Sarja	Master Mute
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PTFNR
Järjestelmä	DM
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää