



Ammattitason muovinen kaapelikela Cube33N



Tilaustiedot

Tilausnumero	081113 33N
GTIN	4007123637485
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Kaapelikelat vastaavat DGUV I 203#006 -säädestä (aikaisemmin BGI 608).
Muovinen kaapelikela, jossa on kaatumissuojaus ja käytännöllinen taittuva kahva.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Huomautus:

Sopiva pidike kiinnitettäväksi GARANT-työkaluvaunuihin ja pyörillä varustettuihin työpenkkeihin löytyy numerolla 914935 1.

Tekninen kuvaus

iskunkestävä ja roiskevesisuojaattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
IP-suojausluokka	IP 44
Kaapelin pituus	33 m
Pistorasioiden lukumäärä	4

Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin materiaali	Neopreeni
Nimellisteho avattuna	3500 (16A) W
Kotelon materiaali	muovi
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapelin rakenne	3G1,5
Tuotetyppi	Jatkokaapelikela