

Garant

Tilaustiedot

Tilausnumero	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Järjestelmä	DM
Kiinnitysvipu	259015 19
Keskisiirto L ₃	27 mm
Sarja	Master Mute
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PDUNR
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 18
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm

Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Kokonaispituus L	26 mm
Asetuskulma	93 astetta
Aluslevy	269005 14
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää