

Garant

Tilaustiedot

Tilausnumero	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Asetuskulma	93 astetta
Järjestelmä	DM
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Keskisiirto L ₃	32 mm
Kokonaispituus L	27 mm
Sarja	Master Mute

Kääntöterän ruuvi	269028 50
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	STFCR
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää