

**Garant**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	264838 DM/6
GTIN	4067263707899
Tuoteluokka	29D

## Kuvaus

Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

## Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	269028 50
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCR
Sarja	Master Mute
Järjestelmä	DM
Kokonaispituus L	32 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..

Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	50 mm
Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää