

Garant**Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän
koko: DM/1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 264838 DM/1 |
| GTIN | 4067263707844 |
| Tuoteluokka | 29D |

Kuvaus**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------------|
| Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. |
| Kiinnitysvipu | 259015 18 |
| Keskisiirto L ₃ | 27 mm |
| Aluslevy | 269005 13 |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 18 |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 50 mm |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Sarja | Master Mute |
| Järjestelmä | DM |
| Katkaisu-/erotuskohta | 40 mm |
| ISO-Code-vaihtoleikkuupää | PCLNR |
| Asetuskulma | 95 astetta |
| Kokonaispituus L | 26 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Teräpää |