

**Garant****Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän koko: DM/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

**Huomautus:**

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Järjestelmä	DM
Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PWLNR
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 18

Kiinnitysvipu	259015 18
Kokonaispituus L	26 mm
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Aluslevy	269005 16
Asetuskulma	95 astetta
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää