

Garant

Tilaustiedot

Tilausnumero	264839 DM/7
GTIN	4067263708001
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Sopii:

Sisäorsorvauspitimen varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäorsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	32 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	STFCL
Kokonaispituus L	27 mm
Kääntöterän ruuvi	269028 50
Sarja	Master Mute
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Järjestelmä	DM
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm

Asetuskulma	93 astetta
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää