

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän
koko: DM/10****Tilastiedot**

Tilausnumero	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Malli:**

Kierresorvausterille, joiden koko 22.

Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	269028 51
Keskisiirto L ₃	25,7 mm
Kokonaispituus L	30 mm
Järjestelmä	DM
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Sopiva kääntöterä	22
Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	47 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SIL
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

