

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän koko: DM/9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Malli:**

Kierresorvausterille, joiden koko 16.

Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	27 mm
Järjestelmä	DM
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Sopiva kääntöterä	16
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SIL

Keskisiirto L ₃	23,7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	45 mm
Kääntöterän ruuvi	269028 50
Sarja	Master Mute
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää