

**Garant**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	264839 DM/8
GTIN	4067263708018
Tuoteluokka	29D

## Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

## Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	269028 49
Järjestelmä	DM
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SVUCL
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	49 mm
Asetuskulma	93 astetta
Kokonaispituus L	32 mm
Sarja	Master Mute
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

