

Garant

Tilaustiedot

Tilausnumero	264839 DM/5
GTIN	4067263707981
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Sopii:

Sisärsorvauspitimen varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisärsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	269028 49
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCL
Kokonaispituus L	27 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Asetuskulma	95 astetta
Järjestelmä	DM
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm

Keskisiirto L ₃	27 mm
Sarja	Master Mute
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää