

**Garant****Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän koko: DM/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 264930, 264934 ja 264938.

**Huomautus:**

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PWLNL
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Aluslevy	269005 16
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 18
Sarja	Master Mute
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Asetuskulma	95 astetta
Järjestelmä	DM
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Kokonaispituus L	26 mm
Kiinnitysvipu	259015 18
Käyttötapa	Vasen

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää