

**Garant**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	264839 DM/6
GTIN	4067263707998
Tuoteluokka	29D

## Kuvaus

Sopii:

Sisäorsvauspitimen varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäorsvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

## Tekninen kuvaus

Järjestelmä	DM
Kokonaispituus L	32 mm
Kääntöterän ruuvi	269028 50
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCL
Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää