

Garant

Tilaustiedot

Tilausnumero	264839 DM/3
GTIN	4067263707967
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 19
Kokonaispituus L	26 mm
Kiinnitysvipu	259015 20
Aluslevy	269005 15
Keskisiirto L ₃	27 mm
Järjestelmä	DM

Asetuskulma	91 astetta
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PTFNL
Sarja	Master Mute
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää