

Garant

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 264839 DM/2 |
| GTIN | 4067263707950 |
| Tuoteluokka | 29D |

Kuvaus

Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------------|
| ISO-Code-vaihtoleikkuupää | PDUNL |
| Keskisiirto L ₃ | 27 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 50 mm |
| Kokonaispituus L | 26 mm |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 18 |
| Sopiva kääntöterä | DN.. 1506.. |
| Järjestelmä | DM |
| Asetuskulma | 93 astetta |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Aluslevy | 269005 14 |
| Sarja | Master Mute |
| Katkaisu-/erotuskohta | 40 mm |
| Kiinnitysvipu | 259015 19 |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Teräpää |