

Garant

Tilaustiedot

Tilausnumero	264839 DM/1
GTIN	4067263707943
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264930, 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	26 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Keskisiirto L ₃	27 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 18
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Asetuskulma	95 astetta
Aluslevy	269005 13
Sarja	Master Mute

Järjestelmä	DM
Kiinnitysvipu	259015 18
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PCLNL
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää