

**metabo****Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua Quick-järjestelmän kanssa,  
Tyyppi: BSLBLQ**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	070271 BSLBLQ
GTIN	4061792122727
Tuoteluokka	03D

## Kuvaus

### Malli:

**Akkuporaruuvinvääntimet Metabo Quick -pikajärjestelmällä ja ilman sitä.**

**Pikajärjestelmä säästää paljon aikaa**, kun porauksen ja ruuvauksen välillä vaihdetaan usein. Poranterän sisältävä poraistukka voidaan vaihtaa kärjenpitimeen kärjen kanssa muutamassa sekunnissa ilman työkaluja.

Valitse joko **täydellinen sarja**, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai **kone ilman lisävarusteita** laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen. Kaikilla Metabon akuilla on **3 vuoden takuu** latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan **LED-työvalon** ja käytännöllisen **vyökoukun** kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.

- **Harjaton poraruuvinväännin, erittäin kompakti muotoilu yleiskäyttöön.**
- **Metabo Quick-järjestelmä: työkalunpitimen ja työkalun nopea vaihtaminen mahdollistaa joustavan työskentelyn.**
- **Käytännöllinen vyökoukku ja kärjenpidin, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**

Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppisiä, jotka tunnustat heti merkinnästä "BL". Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumentumiselta.

**Etu:****Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana pikaporaistukka, ilman akkua ja laturia.

**Huomautus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

---

**Tekninen kuvaus**

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Pakkaus	Metabox
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Moottorin rakenne	harjaton
akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	BS 18 L BL Q
Akkutyyppi	Litium-ioni
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	32 mm
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	25 Nm
Tyypillinen käyttö	Väliaine
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Paino sisältää akun	1,4 kg
Paino ilman akkua	0,92 kg
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18V

USP2

Harjaton moottori,  
pikakiinnitysstukan  
kiinnitysalue 1,5–13, ilman akkua

---

## Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyypäi ASC55	073890 ASC55
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 2 Ah	073870 2
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 4 Ah	073870 4