

**metabo****Akkuporaruuvinväännin, jossa litiumioniakku, Tyyppi: BSLBL**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Tuoteluokka	03D

## Kuvaus

### Malli:

**Akkuporaruuvinvääntimet Metabo Quick -pikajärjestelmällä ja ilman sitä.**

**Pikajärjestelmä säästää paljon aikaa**, kun porauksen ja ruuvauksen välillä vaihdetaan usein. Poranterän sisältävä poraistukka voidaan vaihtaa kärjenpitimeen kärjen kanssa muutamassa sekunnissa ilman työkaluja.

Valitse joko **täydellinen sarja**, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai **kone ilman lisävarusteita** laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen. Kaikilla Metabon akuilla on **3 vuoden takuu** latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan **LED-työvalon** ja käytännöllisen **vyökoukun** kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.

- **Harjaton poraruuvinväännin, erittäin kompakti muotoilu yleiskäyttöön.**
- **Integroitu LED-työvalo, jossa on jälkiloistotoiminto työalueen optimaalista kirkkautta varten.**
- **Käytännöllinen vyökoukku ja kärjenpidin, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**

Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppisiä, jotka tunnistat heti merkinnästä "BL". Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumentumiselta.

### Etu:

### Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysistukka, 2x akku, laturi ja metaBOX.

#### Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

## Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	32 mm
Tyypillinen käyttö	Väliaine
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Moottorin rakenne	harjaton
enimmäisvääntömomentti pehmeä	25 Nm
Valmistajamerkintä	BS 18 L BL
enimmäisvääntömomentti kova	60 Nm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pakkaus	Metabox
Akkutyyppi	Litium-ioni
akun jännite	18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkukapasiteetti	2 Ah
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Paino ilman akkua	0,87 kg
Paino sisältää akun	1,3 kg
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	Pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13, METABOX

---

## Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi ASC55	073890 ASC55
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 4 Ah	073870 4
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 2 Ah	073870 2