

metabo**Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua Quick-järjestelmän kanssa,
Tyyppi: BSLTX3BLQI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	070271 BSLTX3BLQI
GTIN	4061792211643
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

Akkuporaruuvinvääntimet Metabo Quick -pikajärjestelmällä ja ilman sitä.

Pikajärjestelmä säästää paljon aikaa, kun porauksen ja ruuvauksen välillä vaihdetaan usein. Poranterän sisältävä poraistukka voidaan vaihtaa kärjenpitimeen kärjen kanssa muutamassa sekunnissa ilman työkaluja.

Valitse joko **täydellinen sarja**, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai **kone ilman lisävarusteita** laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen. Kaikilla Metabon akuilla on **3 vuoden takuu** latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan **LED-työvalon** ja käytännöllisen **vyökoukun** kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.

- **Kytkevä pulssitoiminto juuttuneiden ruuvien irrottamiseen ja sileiden pintojen alkuporaukseen.**
- **Precision Stop: elektroninen momenttikytkin, jolla on suurempi tarkkuus täsmälliseen ja vaativaan työskentelyyn.**
- **Erittäin tehokas 3-vaihteinen poraruuvinväännin, jolla on korkea kierrosluku laajennettua käyttöaluetta ja entistä nopeampaa porausta varten, erityisesti raskaissa metallisovelluksissa.**

- **Vahva poraistukka kiristystoiminnolla, joka estää työkalun luistamisen ja takaa maksimaalisen pyörimistarkkuuden.**
- **Metabo QuickPlus -järjestelmä: työkalunpitimen ja työkalun pikavaihto joustavaan työskentelyyn maksimaalisella kuormituksella.**
- **Ylikuormitussuoja: suojaa moottoria ylikuumentumiselta.**
- **Elektroninen turvakatkaisu: ei takapotkua poran jumiutuessa – suojaa käyttäjää tehokkaasti.**
- **Käytännöllinen vyökoukku ja kärjenpidin, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**

Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppisiä, jotka tunnustat heti merkinnästä "BL". Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumentumiselta.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikaporaistukka, ilman akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Moottorin rakenne	harjaton
enimmäisvääntömomentti pehmeä	65 Nm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	68 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Pakkaus	Metabox
enimmäisvääntömomentti kova	130 Nm
Valmistajamerkintä	BS 18 LTX-3 BL Q I
akun jännite	18 V
Akkutyyppi	Litium-ioni

Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 450 min ⁻¹
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 2000 min ⁻¹
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 4000 min ⁻¹
Paino sisältää akun	3 kg
Paino ilman akkua	2 kg
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	Harjaton moottori, pikakiinnitystukan kiinnitysalue 1,5–13, ilman akkua

Tarvikkeet

AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 2 Ah	073870 2
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 4 Ah	073870 4
Akun latauslaite Tyyppi ASC55	073890 ASC55