



## Teleskooppiräikkä 1/2 tuumaa, ulosvedettävä, Tyyppi: 1/2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinnitys lukitusrenkaalla. Myötä- ja vastapäivään pyörimisen vaihtovipu. Kätevä, yksinkertainen ja nopea pituuksien säätö keinukytkimellä – jopa yhdellä kädellä. Viisi lukitusporrasta, joiden pituudet ovat 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm ja 630 mm. Suurin sallittu vääntömomentti 512 Nm.

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.

#### Standardi:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Sopii:

Käsitöiset päät.

### Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN 3122
Kokonaispituus	410 - 630 mm
Hammasluku	36
Työskentelykulma	10 astetta
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu
poistonuppi	ei
Räikköpää irrotettavissa kahvasta	ei
Kääntökahva	ei

portaaton ulosveto	ei
Kiinnitysreikä varren päässä	ei
Tuotetyyppi	Räikkä