

Garant**GARANT Softcut® HSI väljä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214906 100/8
GTIN	4045197674494
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jyrästrategioihin.

Käyttö:

Erityisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

Huomautus:

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittävään suuntaan (vastapäivään)**.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla $a_p = 6$ mm.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	100 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm

KiinnitysreiänØ	32 mm
Sopiva kääntöterä	SO.. 0836..
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Terien lkm Z	8
Sarja	Softcut®
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219863