

**Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: GDS18450HC****Tilaustiedot**

Tilausnumero	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Tuoteluokka	03B

Kuvaus**Malli:**

Akkukäyttöinen iskuruuvain.

- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Akun lataustilan näyttö.**

1/2 tuuman iskuruuvain, Bluetooth-yhteys.

- **2 toimintatapaa metallille ja puulle. Muut parametrit säädettävissä yksilöllisesti Toolbox-sovelluksella.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi, L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073867.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	GDS 18V-450 HC
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1500 min ⁻¹
Tyhjäkäyntikierrosluku	1000 min ⁻¹

Tyhjäkäyntikierrosluku	1500 min ⁻¹
Tyhjäkäyntikierrosluku	2300 min ⁻¹
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Suurin vääntömomentti 2 Porras	330 Nm
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
Iskutiheys	0 - 3300 min ⁻¹
Iskutiheys 2 porras	2500 min ⁻¹
Iskutiheys 3 porras	3300 min ⁻¹
Paino ilman akkua	1,6 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
suurin vääntömomentti 3 porras	450 Nm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	14,5 m/s ²
suurin vääntömomentti 1 porras	250 Nm
Akkukapasiteetti	4 Ah
akun jännite	18 V
Iskutiheys 1 Porras	1900 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Paino	2,1 kg
Akkutyyppi	Litium-ioni
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2300 min ⁻¹
enimmäisvääntömomentti kova	450 Nm
Suurin irtoamislujuus	800 Nm
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M 20
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Tuotetyyppi	Iskuruuvain

