



## Akkukäsipyörösaha, Tyyppi: GKM18V50



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

**Akkukäyttöinen metallipyörösaha** leikkaa nopeasti ja tarkasti, lähes kipinätön.

- **Integroitu kestävä lastunkeräyslaatikko takaa hyvän työturvallisuuden ja puhtaat pinnat.**
- **Tarkat leikkaukset leikkausviivan näytön, ikkunan ja integroidun LED-valon ansiosta.**
- **Asennettu suuntaisrajoitin täydellisesti ohjattuja pitkittäisleikkauksia varten.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × 18 V 5 Ah akku, laturi, suuntaisrajoitin ja L-BOXX.

#### Huomautus:

Pyörösahanterät löytyvät numerosta 583920.

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

### Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	2,2 kg
Akkukapasiteetti	5 Ah
Sahanterän Ø	136 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90°	50 mm
Sahanterän reiän Ø	20 mm
akun jännite	18 V

Valmistajamerkintä	GKM 18V-50
Akkutyyppi	Litium-ioni
Enimmäiskierrosluku	4250 min <sup>-1</sup>
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Malli	Metallipyörösaha
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi	Sahat