

**metabo****Porakone, Tyyppi: BEV1300-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Tuoteluokka	03D

## Kuvaus

### Malli:

#### Oikea porakone jokaiseen poraushalkaisijaan.

Jokaisessa porakoneessa on optimaalinen nopeusalue tietyille poraushalkaisijoille. Lisäksi niissä on kara, jossa on kuusiokolokiinnitys ruuvauskärkiä varten, jolloin niitä voidaan käyttää ilman poraistukkaa.

- **Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyuden.**
- **Pyörivä hiiliharjasilta takaa maksimaalisen tehon myös vastapäivään, esim. juuttuneiden ruuvien irrottamiseen.**
- **Metabo S-automatic -turvakytkin: mekaaninen voimansiirron irtikytkentä poran jumiutuessa turvallista työskentelyä varten.**
- **Kytkevä pulssitoiminto juuttuneiden ruuvien irrottamiseen ja sileiden pintojen alkuporaukseen.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -täysaaltoelektroniikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -täysaaltoelektroniikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.**
- **Säädin kierrosluvun esivalintaa varten.**
- **Kaksinopeuksinen vaihteisto.**
- **Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten.**
- **Pyörii molempiin suuntiin.**
- **Karassa kuusiokolokanta ruuvauskärkiä varten työskentelyyn ilman poraistukkaa.**

- **Ylikuormitussuoja:** suojaa moottoria ylikuumentumiselta.
- **Uudelleenkäynnistymissuoja:** estää tahattoman käynnistyksen virran katkeamisen jälkeen.
- **Kahvassa luistamaton softgrip-kädensija.**
- **Kaapelia suojaava kuulaholkki** takaa optimaalisen liikkumisvapauden työskentelyn aikana.
- **Hiiliharjan kulumisen ilmaisin.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää hammaskehäporaistukan, poraistukka-avaimen ja lisäkahvan.

**Tekninen kuvaus**

kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	16 mm
Tehonkulutus	1300 W
Poraistukan kiristysalue	1,5 mm
Kaapelin pituus	4 m
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1100 min <sup>-1</sup>
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	40 mm
Suurin kiristysmomentti	16 Nm
Suurin kiristysmomentti	44 Nm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	3100 min <sup>-1</sup>
Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 2 vaihde	25 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	BEV 1300-2
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 2 vaihde	10 mm
Paino	2,7 kg
Kiinnityskaulan Ø	43 mm
Tuotetyyppi	Porakone