

metabo**Porakone, Tyyppi: BE850-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Oikea porakone jokaiseen poraushalkaisijaan.**

Jokaisessa porakoneessa on optimaalinen nopeusalue tietyille poraushalkaisijoille. Lisäksi niissä on kara, jossa on kuusiokolokiinnitys ruuvauskärkiä varten, jolloin niitä voidaan käyttää ilman poraistukkaa. Futuro Plus -pikakiinnitysisistikka varmistaa tarkan porauksen automaattisen kiristyksen avulla porauksen aikana.

- **Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyuden.**
- **Pyörivä hiiliharjasilta takaa maksimaalisen tehon myös vastapäivään, esim. juuttuneiden ruuvien irrottamiseen.**
- **Metabo S-automatic -turvakytin: mekaaninen voimansiirron irtikytkentä poran jumiutuessa turvallista työskentelyä varten.**
- **Vario (V) -elektronikka materiaalikohtaisia kierrosnopeuksia varten.**
- **Säädin kierrosluvun esivalintaa varten.**
- **Kaksinopeuksinen vaihteisto.**
- **Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten.**
- **Pyörii molempiin suuntiin.**
- **Karassa kuusiokolokanta ruuvauskärkiä varten työskentelyyn ilman poraistukkaa.**
- **Kahvassa luistamaton softgrip-kädensija.**
- **Kaapelia suojaava kuulaholkki takaa optimaalisen liikkumisvapauden työskentelyn aikana.**

Toimituksen sisältö:

Mukana Futuro Plus -pikakiinnitysisistikka ja lisäkahva.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	850 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	3100 min ⁻¹
Kiinnityskaulan Ø	43 mm
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
kierukaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	13 mm
Kierukaporan enimmäis-Ø, puu 2 vaihde	25 mm
Suurin kiristysmomentti	36 Nm
Suurin kiristysmomentti	14 Nm
Paino	2,6 kg
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs 2 vaihde	8 mm
Kaapelin pituus	4 m
Valmistajamerkintä	BE 850-2
Kierukaporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	40 mm
Poraistukan kiristysalue	1,5 - 13 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1100 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Porakone