

melabo**Porakone, Tyyppi: BE650**

Tilaustiedot

Tilausnumero	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:**Oikea porakone jokaiseen poraushalkaisijaan.**

Jokaisessa porakoneessa on optimaalinen nopeusalue tietyille poraushalkaisijoille. Lisäksi niissä on kara, jossa on kuusiokolokiinnitys ruuvauskärkiä varten, jolloin niitä voidaan käyttää ilman poraistukkaa. Futuro Plus -pikakiinnitysisäosa varmistaa tarkan porauksen automaattisen kiristyksen avulla porauksen aikana.

- **Pieni, kätevä porakone.**
- **Vario (V) -elektroniikka materiaaliikohtaisia kierrosnopeuksia varten.**
- **Säädin kierrosluvun esivalintaa varten**
- **Pyörii molempiin suuntiin.**
- **Kahvassa luistamaton softgrip-kädensija.**

Toimituksen sisältö:

Mukana Futuro Plus -pikakiinnitysisäosa.

Tekninen kuvaus

Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	13 mm

Tehonkulutus	650 W
Kiinnityskaulan Ø	43 mm
Poraistukan kiristysalue	1,5 - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	30 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1500 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	BE 650
Paino	1,8 kg
Kaapelin pituus	2,5 m
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Porakone