

**metabo****Iskuporakone, Tyyppi: SBE780-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:****Iskuporaus, jossa käyttäjää suojataan tehokkaasti.**

Iskuporakoneissa on varusteena Metabo S-automatic -turvakytin. Jos pora jumituu, voimansiirto kytkeytyy välittömästi mekaanisesti irti, jotta käyttäjään kohdistuva vastamomentti on mahdollisimman pieni.

- **Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten.**
- **Karassa kuusiokolokanta ruuvauskärkiä varten työskentelyyn ilman poraistukkaa.**
- **Vario (V) -elektroniikka materiaalikohtaisia kierrosnopeuksia varten.**
- **Säädin kierrosluvun esivalintaa varten.**
- **Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyuden.**
- **Pyörivä hiiliharjasilta takaa maksimaalisen tehon myös vastapäivään, esim. juuttuneiden ruuvien irrottamiseen.**
- **Pyörii molempiin suuntiin.**
- **Kaapelia suojaava kuulaholkki takaa optimaalisen liikkumisvapauden työskentelyn aikana.**

**Tekninen kuvaus**

kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	18 mm
Valmistajamerkintä	SBE 780-2

Kaapelin pituus	4 m
Pakkaus	Metabox
Tehonkulutus	780 W
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	25 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	680 min <sup>-1</sup>
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	8 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Suurin kiristysmomentti	13 Nm
Suurin kiristysmomentti	32 Nm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	2,6 kg
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1900 min <sup>-1</sup>
Suurin iskutiheys	58900 min <sup>-1</sup>
Poraistukan kiristysalue	1,5 - 13 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Iskuporakone