

metabo**Iskuporakone, Tyyppi: SBEV1300-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Iskuporaus, jossa käyttäjää suojataan tehokkaasti.**

Iskuporakoneissa on varusteena Metabo S-automatic -turvakytkin. Jos pora jumituu, voimansiirto kytkeytyy välittömästi mekaanisesti irti, jotta käyttäjään kohdistuva vastamomentti on mahdollisimman pieni.

- **Uudelleenkäynnistyssuojaus: estää tahattoman käynnistyksen sähkökatkon jälkeen.**
- **Kytkevä pulssitoiminto juuttuneiden ruuvien irrottamiseen ja sileiden pintojen alkuporaukseen.**
- **Säädin kierrosluvun esivalintaa varten.**
- **Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten.**
- **Karassa kuusiokolokanta ruuvauskärkiä varten työskentelyyn ilman poraistukkaa.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC): täysaaltoelektronikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.**
- **Säädin kierrosluvun esivalintaa varten.**
- **Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyuden.**
- **Pyörivä hiiliharjasilta takaa maksimaalisen tehon myös vastapäivään, esim. juuttuneiden ruuvien irrottamiseen.**
- **Pyörii molempiin suuntiin.**
- **Ylikuormitussuoja: suojaa moottoria ylikuumentumiselta.**
- **Kaapelia suojaava kuulaholkki takaa optimaalisen liikkumisvapauden työskentelyn aikana.**
- **Hiiliharjan kulumisen ilmaisin.**

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysistukka, lisäkahva, poraussyvyuden rajoitin ja metaBOX.

Tekninen kuvaus

kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	22 mm
Paino	2,8 kg
Kaapelin pituus	4 m
Suurin iskutiheys	58900 min ⁻¹
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
Suurin kiristysmomentti	16 Nm
Suurin kiristysmomentti	44 Nm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	3100 min ⁻¹
Pakkaus	Metabox
Valmistajamerkintä	SBEV 1300-2
Tehonkulutus	1300 W
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1100 min ⁻¹
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	25 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Poraistukan kiristysalue	1 - 13 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1100 min ⁻¹
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 3100 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Iskuporakone