

metabo**Akkukäyttöinen kierretappi ilman akkua Quick-järjestelmän kanssa, Tyyppi: GBLTXBLQI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

Akkuporaruuvinvääntimet Metabo Quick -pikajärjestelmällä ja ilman sitä.

Pikajärjestelmä säästää paljon aikaa, kun porauksen ja ruuvauksen välillä vaihdetaan usein. Poranterän sisältävä poraistukka voidaan vaihtaa kärjenpitimeen kärjen kanssa muutamassa sekunnissa ilman työkaluja.

Täysiverisen akkuporaruuvinvääntimen **patentoitu kierteitystoiminto** mahdollistaa nopean ja keskeytymättömän porauksen ja kierteiden puhdistuksen vaihtamalla automaattisesti pyörimissuuntaa.

Valitse joko **täydellinen sarja**, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai **kone ilman lisävarusteita** laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen. Kaikilla Metabon akuilla on **3 vuoden takuu** latauskertojen määrästä riippumatta.

Kirkkaan **LED-työvalon** ja käytännöllisen **vyökoukun** kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.

- **Kytkevä pulssitoiminto juuttuneiden ruuvien irrottamiseen ja sileiden pintojen alkuporaukseen.**
- **Precision Stop: elektroninen momenttikytkin, jolla on suurempi tarkkuus täsmälliseen ja vaativaan työskentelyyn.**

- **Pikavaihdeettava kierretappi-istukka nelikulmaisten ja lieriömäisten kierretappien kiinnitykseen.**
- **Älykäs vääntömomentin valvontajärjestelmä takaa kierretapin kestävyuden ja pitkän käyttöiän.**
- **Metabo Quick-järjestelmä: työkalunpitimen ja työkalun nopea vaihtaminen mahdollistaa joustavan työskentelyn.**
- **Ainutlaatuinen harjaton Metabo-moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden porattaessa ja ruuvattaessa.**
- **Kytkevä pulssitoiminto juuttuneiden ruuvien irrottamiseen ja sileiden pintojen alkuporaukseen.**
- **Precision Stop: elektroninen momenttikytkin, jossa on parannettu tarkkuus tarkkaa ja hienovaraista työskentelyä varten.**
- **Ylikuormitussuoja: suojaa moottoria ylikuumentumiselta.**
- **Elektroninen turvakatkaisu: ei takapotkua poran jumiutuessa – suojaa käyttäjää tehokkaasti.**
- **Käytännöllinen vyökoukku ja kärjenpidin, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.**

Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppisiä, jotka tunnustat heti merkinnästä "BL". Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumentumiselta.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikavaihdeettava kierretappi-istukka M4-M6, M8-M12, lisäkahva, ilman akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Paino ilman akkua	1,8 kg
akun jännite	18 V
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	68 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Valmistajamerkintä	GB 18 LTX BL Q I
Paino sisältää akun	2,2 kg
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Akkutyyppe	Litium-ioni

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
enimmäisvääntömomentti kova	130 Nm
Tyhjäkäyntikiertoaluku	0 - 550 min ⁻¹
Tyhjäkäyntikiertoaluku	0 - 2000 min ⁻¹
enimmäisvääntömomentti pehmeä	65 Nm
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Pakkaus	Metabox
Moottorin rakenne	harjaton
Tuotetyyppi	Porakone

Tarvikkeet

AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 4 Ah	073870 4
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 2 Ah	073870 2
Akun latauslaite Tyyppi ASC55	073890 ASC55
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 5,2 Ah	073870 5,2