

metabo**Poravasara UHEV2860-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Voimapaketit vasaraporaukseen.**

Poravasarassa on tarkka ja suorituskykyinen pneumaattinen iskumekanismi, joka tuottaa iskuja minimaalisella puristusaineella ja maksimaalisella iskuenergialla. **Metabo Quick:** poraistukan nopea vaihto ilman työkaluja.

Monitoimivasara, jolla on 4 toimintoa: **vasaraporaus, poraus kahdella vaihteella ja talttaus.**

- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -täysaaltoelektronikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.**
- **Turvakytkin: mekaaninen voimansiirron irtikytkentä poran jumiutuessa turvallista työskentelyä varten.**
- **Säädin kierrosluvun ja iskuluvun esivalintaa varten.**
- **Kaksivaihteinen: kaksi porausnopeutta tehokkaaseen puun ja metallin poraukseen.**
- **Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten.**
- **Suorituskykyinen iskumekanismi, joka on tarkasti laakeroitu alumiiniseoskoteloon: kestävä ja vankka.**
- **Täydellinen ergonomia lähellä kättä olevan painopisteen ja kahvan optimoidun muotoilun ansiosta.**
- **Alas asennettu vaihtokytkin on suojattu vaurioilta ja pölyltä.**
- **Uudelleenkäynnistymissuoja: estää tahattoman käynnistymisen virran katkeamisen jälkeen.**
- **Lukittava kytkin mahdollistaa miellyttävän työskentelyn jatkuvassa käytössä.**
- **Kaapelia suojaava kuulaholkki takaa optimaalisen liikkumisvapauden työskentelyn aikana.**

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkahva ja porausyvyuden rajoitin. Mukana vasaraistukka ja pikakiinnitysistukka.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Iskuenergia	3,4 J
Tehonkulutus	1100 W
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	28 mm
Kaapelin pituus	4 m
Valmistajamerkintä	UHEV 2860-2 Quick
Työkalunpitimen muoto	SDS Plus
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	6 mm
Pakkaus	Metabox
Suurin iskutiheys	4500 min ⁻¹
Paino	3,3 kg
Tyhjäkäyntikiertoaluku	0 - 900 min ⁻¹
Tyhjäkäyntikiertoaluku	0 min ⁻¹
Nimellisjännite	230
Tuotetyyppi	Poravasara