

**metabo****Epäkeskhiomakone, Tyyppi: SXE3125****Tilastiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 077333 SXE3125 |
| GTIN         | 4007430271150  |
| Tuoteluokka  | 03D            |

**Kuvaus****Malli:**

Kevyt, kätevä hiomakone, jossa on täydellinen ergonomia tärinätöntä työskentelyä varten.

- **Vario (V) -elektronikka materiaalikohtaisia kierrosnopeuksia varten.**
- **Monireikäinen hiomalaikka tehokasta imua varten.**
- **Kahvassa luistamaton Softgrip-kädensija.**
- **Kestävä laakeripesä alumiinipainevalusta.**
- **Tasainen käynti takaa alhaisen tärinätason.**
- **Helposti tyhjennettävä tekstiilipölypussi työskentelyyn ilman pölynimuria.**
- **Imutoiminto kytkemällä yleiskäyttöinen pölynimuri.**

**Toimituksen sisältö:**

Monireikäinen hiomalaikka tarrakiinnityksellä, kuusioavain, tekstiilipölypussi.

**Huomautus:**

Yhteensopiva hiomalaikka 6-reikäinen, tuote nro 567775, 15-reikäinen tuote nro 567558 ja ABRANET-tuote nro 567800.

**Tekninen kuvaus**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Tehonkulutus       | 310 W                          |
| Valmistajamerkintä | SXE 3125                       |
| Epäkeskoliike      | 3,0 mm                         |
| Värähtelyluku      | 8000 - 24000 min <sup>-1</sup> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Paino                                       | 1,5 kg               |
| Hiomalaikan Ø                               | 125 mm               |
| Energiansyöttö                              | Verkkokäyttöinen     |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,9 m/s <sup>2</sup> |
| Tuotetyppi                                  | Epäkeskoihiomakone   |