

**metabo**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 077332 SR2185 |
| GTIN         | 4007430270986 |
| Tuoteluokka  | 03D           |

## Kuvaus

Malli:

Kevyt, kätevä 210 W:n pyörivä hiomakone, jossa täydellinen ergonomia: Kahvassa luistamaton Softgrip-kädensija. Erinomainen hiomakuva ilman hiontarenkaita ja naarmuja ammattimaiseen pintakäsittelyyn. Imutoiminto kytkemällä yleiskäyttöinen pölynimuri.

Toimituksen sisältö:

Mukana pölypussi, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopiva tarrahiomapaperi numerosta 557576.

## Tekninen kuvaus

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Rei'itys                                    | 8-kertainen              |
| Paino                                       | 1,5 kg                   |
| Hiomapaperin pituus (tarra)                 | 184 mm                   |
| Epäkeskoliike                               | 2 mm                     |
| EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso | $< 4 \text{ m/s}^2$      |
| Hiomapaperin pituus (puristin)              | 230 mm                   |
| Värähtelyluku                               | $22300 \text{ min}^{-1}$ |
| Energiansyöttö                              | Verkkokäyttöinen         |
| Hiomapaperin leveys (tarra)                 | 92 mm                    |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Hiomapaperin leveys (puristin) | 92 mm          |
| Tehonkulutus                   | 210 W          |
| Pakkaus                        | Kuljetuslaukku |
| Tuotetyyppi                    | Laahauskone    |