

melabo**Suorahiomakone, Tyyppi: GE710C****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:**

Metabo®-suorahiomakoneet kuuluvat markkinoiden ohuimpiin ja pienikokoisimpiin koneisiin. Verkkovirralla ja akulla toimivien suorahiomakoneiden tehokkaat moottorit takaavat parhaan mahdollisen tuottavuuden suurella tarkkuudella.

- **Tarkka kiinnityskaula kiinteää käyttöä varten.**
- **Esivalittavissa olevat kierrosnopeustasot.**
- **Moottorin elektroninen turvapäätys käytettävän työkalun jumiutuessa turvalliseen työskentelyyn.**

Erittäin lyhyt ja **kompakti muotoilu** sisäkaarteissa tai muissa kapeissa kohdissa työskentelyyn.

Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki 6 mm, 2 kiintoavainta.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Paino	1,4 kg
Kierroslukualue	13000 - 34000 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus	710 W
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä

Valmistajamerkintä	GE 710 Compact
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	6,8 m/s ²
Tuotetyyppi	Suorahiomakone