

**metabo****Suorahiomakone, Tyyppi: GE950GP****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:**

Metabo®-suorahiomakoneet kuuluvat markkinoiden ohuimpiin ja pienikokoisimpiin koneisiin. Verkkovirralla ja akulla toimivien suorahiomakoneiden tehokkaat moottorit takaavat parhaan mahdollisen tuottavuuden suurella tarkkuudella.

- **Tarkka kiinnityskaula kiinteää käyttöä varten.**
- **Esivalittavissa olevat kierrosnopeustasot.**
- **Moottorin elektroninen turvapsäytys käytettävän työkalun jumiutuessa turvalliseen työskentelyyn.**

Suorat hiomakoneet, **joissa on pitkä hiontakara**, soveltuvat **erinomaisesti jäysteiden purseenpoistoon** tai hitsaussaumojen hiontaan vaikeapääsyisissä paikoissa.

**Pienempi nopeusalue** tehokkaaseen hiontaan lamellihiomapyörillä.

**Toimituksen sisältö:**

Kiristysholkki 6 mm, kuminen suojus, lisäkahva, 1 kiintoavain.

**Huomautus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

**Tekninen kuvaus**

Paino	1,7 kg
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
Valmistajamerkintä	GE 950 G
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Tehonkulutus	950 W
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kierroslukualue	2500 - 8700 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Suorahiomakone