

metabo**Suorahiomakone, Tyyppi: GE710P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:**

Metabo®-suorahiomakoneet kuuluvat markkinoiden ohuimpiin ja pienikokoisimpiin koneisiin. Verkkovirralla ja akulla toimivien suorahiomakoneiden tehokkaat moottorit takaavat parhaan mahdollisen tuottavuuden suurella tarkkuudella.

- **Tarkka kiinnityskaula kiinteää käyttöä varten.**
- **Esivalittavissa olevat kierrosnopeustasot.**
- **Moottorin elektroninen turvapsäytys käytettävän työkalun jumiutuessa turvalliseen työskentelyyn.**

Suorat hiomakoneet , **joissa on pitkä hiontakara**, soveltuvat **erinomaisesti jäysteiden purseenpoistoon** tai hitsaussaumojen hiontaan vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki 6 mm, kuminen suojuus, 1 kiintoavain.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5,6 m/s ²
Kierroslukualue	10000 - 30500 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
Valmistajamerkintä	GE 710 Plus

Paino	1,6 kg
Tehonkulutus	710 W
Tuotetyyppi	Suorahiomakone