



Kulmahiomakone GWS, Tyyppi: GWS17125SB



Tilaustiedot

Tilausnumero	077109 GWS17125SB
GTIN	4059952576657
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Tehokas ja kompakti kulmahiomakone, jossa on parannettu tehon/kädensijan suhde, nopeuden esivalinta ja älykäs jarrujärjestelmä

- **Kierrosluvun esivalinta**
- **Älykäs jarrujärjestelmä pysäyttää laikan nopeasti, kun työkalu sammutetaan, Drop Control -toiminto.**
- **KickBack Control, uudelleenkäynnistyssuoja ja Vibration Control -sivukahva käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.

Tekninen kuvaus

Erityisominaisuus	Älykäs jarrujärjestelmä
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Paino	2,3 kg
Tehonkulutus	1700 W
Nimellisjännite	230 V
Kierroslukualue	2800 - 11500 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	GWS 17-125 SB

Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Kulmahiomakone