



Suorahiomakone, taivutettu Akku, Tyyppi: GWG12V-50



Tilaustiedot

Tilausnumero	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen kompakti hiomakone 50 mm laikoille. Kierroslukua säätävä kytkin ja viisi eri nopeustilaa mahdollistavat optimaalisen kierroslukusäädön. Kompakti, johdoton ja tehokas – 12 V:n hiomakone lukuisiin eri käyttötarkoituksiin.

- **Suuri teho mahdollistaa nopeat työtulokset: huipputehokas harjaton moottori ja tasaisen suuri vääntömomentti korkeaa tuottavuutta varten.**
- **Väsymätön työskentely myös ahtaissa tiloissa: erittäin kevyt ja kompakti muotoilu sekä kahvan pieni koko helpottavat hiontaa.**
- **Täydellinen kierrosluvun säätö eri sovelluksia ja optimaalisia tuloksia varten: kierroslukua säätävä kytkin ja viisi eri nopeustilaa mahdollistavat optimaalisen kierroslukusäädön.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, 1× kiristysholkki 6 mm.

Huomautus:

Sopivat hiomalaitat (CER) löytyvät alkaen numerosta 554012, puhdistus- ja karkeapuhdistuslaitat numeroilla 554050; 554051; 554054 ja 554055.

Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Paino	0,53 kg
Valmistajamerkintä	GWG 12V-50 S
Varokytin	ei
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Laikan enimmäis-Ø	50 mm
Kierroslukualue	5000 - 15000 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone