



Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua FlexiClick-järjestelmä, Tyyppi: GSR1890FCS



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-------------------|
| Tilausnumero | 070107 GSR1890FCS |
| GTIN | 4059952617428 |
| Tuoteluokka | 03B |

Kuvaus

Malli:

- Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
- LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
- Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
- Softgrip.

Voidaan varustaa jälkikäteen **Connectivity**-moduulilla. Täydellinen joustavuus: monta erilaista vaihtopäätä sisältävä **FlexiClick**-järjestelmä tarjoaa optimaalisen ratkaisun jokaiseen työtehtävään.

- **Sopii vaivattomaan vasaraporaukseen betonissa, enintään 10 mm Ø.**
- **Kompakti ja tehokas malli, jonka pään pituus on vain 136 mm ja enimmäisvääntömomentti 64 Nm.**

Toimituksen sisältö:

Mukana L-BOXX ilman akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 – 073867.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------------|
| Kierroslukualue 1 vaihde | 0 - 630 min ⁻¹ |
| Valmistajamerkintä | GSR 18V 19 FC |
| Moottorin rakenne | Hiiletön moottori |
| Tyypillinen käyttö | Strong |
| Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs | 13 mm |
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) |
| sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V |
| Akkutyyppi | Litium-ioni |
| enimmäisvääntömomentti kova | 64 Nm |
| Kierroslukualue 2 vaihde | 0 min ⁻¹ |
| Liitäntä | Bluetooth-liitäntä |
| enimmäisvääntömomentti pehmeä | 36 Nm |
| kierukkaporan enimmäis-Ø, puu | 68 mm |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 |
| Paino | 1,1 kg |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 - 13 mm |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | <2,5 m/s ² |
| akun jännite | 18 V |
| Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V | 073854 B18 |
|---|------------|