

bimos

## Pyörivä työtuoli, rakennesolumuovi suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Tyyppi: BLACK



### Tilaustiedot

Tilausnumero	965252 BLACK
GTIN	4016849943893
Tuoteluokka	96B

### Kuvaus

#### Malli:

Istuin ja selkänoja pehmeää rakennesolumuovia. Erittäin kestävä, helppohoitoinen, pestävä ja sietää mietoja happoja sekä emäksiä ja myös mekaanista kulutusta. Kestää lentäviä kipinöitä.

Pyörivä työtuoli Work-Tec ergo: mukavuuspehmuste, ergonomisesti muotoiltu selkänoja ja vaakasuora tikkaus, kätevät oranssinväriset työntökahvat.

Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö.

Painon säätö 45–120 kg.

### Tekninen kuvaus

Malli	suuri istuinkorkeus
Istuimen syvyys	470 mm
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Istuimen leveys	460 mm
Sarja	Work-Tec Ergo

Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Selkänojan korkeus	580 mm
Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	590 - 860 mm
Tuotetyppi	Pyörivä työtuoli