

bimos

**Pyörivä työtuoli, rakennesolumuovi pyörillä, matala, Tyyppe: BLACK****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 965250 BLACK  |
| GTIN         | 4016849943886 |
| Tuoteluokka  | 96B           |

**Kuvaus****Malli:**

Istuin ja selkänoja pehmeää rakennesolumuovia. Erittäin kestävä, helppohoitoinen, pestävä ja sietää mietoja happoja sekä emäksiä ja myös mekaanista kulutusta. Kestää lentäviä kipinöitä. Pyörivä työtuoli Work-Tec ergo: mukavuuspehmuste, ergonomisesti muotoiltu selkänoja ja vaakasuora tikkaus, kätevät oranssinväriset työntökahvat. Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö. Painon säätö 45–120 kg.

**Tekninen kuvaus**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Selkänojan korkeus            | 580 mm        |
| Malli                         | pyörillä      |
| Istuimen syvyys               | 470 mm        |
| Sarja                         | Work-Tec Ergo |
| Istuimen leveys               | 460 mm        |
| Selkänojan korkeudensäätöalue | 60 mm         |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Istuimen syvyyden säätöalue         | 60 mm            |
| Istuimen kallistuksen säätö asteina | 6 astetta        |
| Tuolin kantavuus                    | 120 kg           |
| Korkeudensäätöalue                  | 450 - 630 mm     |
| Tuotetyyppi                         | Pyörivä työtuoli |

---

## Tarvikkeet

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Pyörät(1 sarja = 5 kpl) | 963187 |
|-------------------------|--------|