

bimos

Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste pyörillä, matala, Tyyppi: BLACK**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965270 BLACK
GTIN	4016849943923
Tuoteluokka	96B

Kuvaus**Malli:**

Istuimessa ja selkänojaissa pehmeä kangaspehmuste. Mukava ja hengittävä, kulutusta kestävä. Pyörivä työtuoli Work-Tec ergo: mukavuuspehmuste, ergonomisesti muotoiltu selkänoja ja vaakasuora tikkaus, kätevät oranssinväriset työntökahvat. Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö. Painon säätö 45–120 kg.

Tekninen kuvaus

Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Istuimen syvyys	470 mm
Sarja	Work-Tec Ergo
Malli	pyörillä
Selkänojan korkeus	580 mm
Istuimen leveys	460 mm

Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

Pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963187
-------------------------	--------