

bimos

Pyörivä työtuoli, tekonahka, suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Tyyppi: BLACK



Tilaustiedot

Tilausnumero	965262 BLACK
GTIN	4016849943916
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

Istuin ja selkänoja tekonahkaverhoiltuja, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen. Desinfiointiaineita kestävä ja antibakteerinen, ei sisällä PVC:tä.

Pyörivä työtuoli Work-Tec ergo: mukavuuspehmuste, ergonomisesti muotoiltu selkänoja ja vaakasuora tikkaus, kätevät oranssinväriset työntökahvat.

Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö.

Painon säätö 45–120 kg.

Tekninen kuvaus

Selkänojan korkeus	580 mm
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Istuimen leveys	460 mm
Sarja	Work-Tec Ergo
Malli	suuri istuinkorkeus

Istuimen syvyys	470 mm
Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	590 - 860 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli